

Certificado de Calibração 21003910

Cliente: Pensu Exactu Comércio e Serviços de Equipamentos Metrológicos LTDA
Endereço: Rua Batista Pessine, 1096 – Curitiba - PR

Página 1 de 3

1 IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

Material: *Simulador de pH/mV*

Modelo: *HI 931001*

Identificação: *EPE-136; n.s.: 02470022991*

Fabricante: *HANNA Instruments*

Características Técnicas: Faixa de pH entre 0 e 14 e mV de -1000 a 1000 mV

2 MÉTODO UTILIZADO

2.1 Descrição

A calibração elétrica do simulador de pH/mV foi realizada pelo método de comparação direta com as indicações de um voltímetro digital nas funções de pH e simulação de tensão contínua.

2.2 Instrução de Trabalho Aplicada

IT-509.00.904- Calibração de simuladores de pH / mV, revisão 01 de 30/11/2018.

2.3 Condições Ambientais

Temperatura ambiente: (18 a 22) °C. Umidade: (35 a 75) % UR.

3 PADRÃO UTILIZADO


- Multímetro Digital, identificação LAEV 011, modelo HP 34401A, Certificado de Calibração TECPAR LAEV011-0121, calibrado em 11/01/2021. Válido por 24 meses.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, o qual avaliou a competência do laboratório e promoveu sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Data da Calibração: 24/08/2021

Data do Certificado: 26/08/2021

Signatário Autorizado


Sandro Vasconcelos
Eletrotécnico

A reprodução deste certificado só poderá ser integral

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 - CIC - 81350-010 - Curitiba - Paraná - Brasil

Fone: 55 41 3316.3000 Fax: 55 41 3316.3295 - Site: www.tecpar.br - E-mail: tecpar@tecpar.br

4 RESULTADOS

4.1 Calibração da função simulação de tensão

Valor da tensão Simulada (mV)	Resultado de Medição			
	Valor da tensão medida (mV)	Incerteza de medição (mV)	fator de abrangência	graus de liberdade efetivos ν_{eff}
-1000	-999,86	0,53	4,53	2,000
-900	-899,94	0,32	4,53	2,000
-800	-800,37	0,32	4,53	2,000
-700	-700,47	0,12	2,87	4,000
-600	-600,40	0,39	4,53	2,000
-500	-500,00	0,27	4,53	2,000
-400	-400,51	0,10	3,31	3,000
-300	-300,31	0,40	4,53	2,000
-200	-200,47	0,58	4,53	2,000
-100	-100,40	0,44	4,53	2,000
-50	-50,21	0,20	4,53	2,000
0	0,20	0,38	4,53	2,000
50	50,41	0,30	4,53	2,000
100	100,23	0,43	4,53	2,000
200	200,42	0,23	4,53	2,000
300	300,18	0,55	4,53	2,000
400	400,37	0,47	4,53	2,000
500	499,99	0,44	4,53	2,000
600	600,04	0,14	3,31	3,000
700	699,90	0,61	4,53	2,000
800	799,72	0,13	2,87	4,000
900	900,08	0,21	3,31	3,000
1000	1.000,01	0,60	4,53	2,000

